

**HOLEX****Rohový soustružnický nůž, zahnutý pravý podobný DIN 4965, HSS E, Stopka 4hran: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	296750 12
GTIN	4045197189943
Třída artiklu	22E

**Popis****Provedení:**

Všechny rozměry **svařované**.

**Použití:**

Univerzálně použitelné, střední řezné rychlosti.

**HSS/E** – Na všech soustruzích při kusové a sériové výrobě. Tyto soustružnické nože mají vysoký řezný výkon a jsou odolné proti zlomení i při velkých přísuvech, v přerušném řezu a v materiálech vysoké pevnosti v tahu.

**Technický popis**

Stopka 4hran	12 mm
Celková délka	110 mm
Řezný materiál	HSS E
Druh produktu	Soustružnické nože