



Soustružnický nůž zapichovací pravý podobný DIN 4961, HSS E, Výška stopky: 12mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	297000 12
GTIN	4045197190338
Třída artiklu	22E

Popis

Provedení:

Všechny rozměry **svařované**.

Použití:

Univerzálně použitelné, střední řezné rychlosti.

HSS/E – Na všech soustruzích při kusové a sériové výrobě. Tyto soustružnické nože mají vysoký řezný výkon a jsou odolné proti zlomení i při velkých přísuvecích, v přerušném řezu a v materiálech vysoké pevnosti v tahu.

Technický popis

Šířka břitu	3 mm
Výška stopky h	12 mm
Celková délka	110 mm
Šířka stopky b	8 mm
Řezný materiál	HSS E
Druh produktu	Soustružnické nože