



Kleštinový upínací trn ER typ AD, BT 30 A = 70, Pro velikost upínací kleštiny ER: 32



Údaje o objednávce

Artikové číslo	302750 32
GTIN	4250122698012
Třída artiklu	36E

Popis

Provedení:

Vnější a vnitřní kužel broušený.
Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle **DIN 6499 typ A a B.**

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice ER.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER č. 308881 – 309434, upínací klíče ER č. 309680– 309745 resp. č. 613300.
Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Upozornění:

Vhodná upínací matice č. 309580 resp. 309610.

Strategie obrábění: HSC

Rozsah upínání: 2 - 20 mm

Délka vyložení rozměr A: 70 mm

Vnější Ø D: 50 mm

Náhradní upínací matice ER: 32

ER upínací klíč: 32

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	70 mm
-------------------------	-------

ER upínací klíč	32
Pro kleštiny ER	32
Rozsah upínání	2 - 20 mm
Náhradní upínací matice ER	32
Vnější Ø D	50 mm
Upínací Ø D ₁	2-20 mm
Upnutí	BT 30 A = 70
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 20000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Kleštinový upínač

Příslušenství

Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309001 4
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309002 5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309000 7
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 19 mm	309001 19
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309001 14
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 19 mm	309002 19
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308981 4
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	309001 13
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	309000 11
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	309001 20

Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309001 6
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309432 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308981 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308981 9
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309000 16
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309432 12
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309001 12
Sada upínacích kleštin ER 18dílná 3–20 mm s utěsněním	309284
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308981 5
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	308986 14
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	308981 18
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308760 30
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309432 9
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	308981 14
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308981 7
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	308986 20
Sada upínacích kleštin ER 8dílná, 4–16, 20 mm s utěsněním	309026
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308986 4
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	309002 11
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	309000 18
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308986 5
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	308986 16
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 17 mm	309002 17
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308981 10
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309000 10
	309002 15

ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	309002 13
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309002 10
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	309001 3
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308981 8
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	309002 18
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309001 16
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309432 7
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309002 16
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	308981 15
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	308986 11
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309000 5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	308981 13
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308986 7
Sada upínacích kleštin ER 18dílná 3–20 mm	309024
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308986 9
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 17 mm	309001 17
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309000 9
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308986 10
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	309000 15
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309002 9
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	308986 13
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309000 4

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	309000 13
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309001 10
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308986 3
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309002 6
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308785 30
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	308981 12
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309432 10
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	308981 16
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309000 12
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309001 8
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309002 14
Sada upínacích kleštin ER 18dílná 3–20 mm	309280
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	309000 3
Sada upínacích kleštin ER 18dílná 3–20 mm s utěsněním a tryskami	309285
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	309001 18
Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 32	309680 32
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309002 4
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 17 mm	308981 17
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	308986 15
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309001 5
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309002 8
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	309000 20
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309000 8
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309001 7
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 17 mm	308986 17

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309000 6
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	308986 18
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 19 mm	309000 19
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309002 7
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 19 mm	308986 19
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309000 14
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 19 mm	308981 19
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309002 12
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	308986 12
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	309002 3
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308986 6
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	309432 11
ER kleština s utěsněním a tryskami Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	309002 20
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	308981 20
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	309001 11
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308986 8
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	308981 3
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	309001 15
Kleština ER s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309001 9
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309432 8
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 17 mm	309000 17
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308765 30
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	308981 11