

**Garant****TC.T 110204, Typ: HB7020**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260982 HB7020
GTIN	4045197699787
Třída artiklu	21G

## Popis

TC.T 110204 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 350 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	SM
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 350 m/min
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh	HB7020

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TCMT 110204
Počet výměn/řezání	3
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení