

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 12/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260935 12/11
GTIN	4045197653598
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Délka hlavy $L_1$	26,5 mm
Středové přesazení $L_3$	9 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
ISO kód držáku	A12L STF CR/L11
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	140 mm
Upínací výška $L_2$	11 mm
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Ø stopky $D_s$	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500