



LED-EX čelovka Vizion 2 s baterií, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081519 1
GTIN	327005170102
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

Nevýbušná čelovka, přezkoušena podle platné směrnice ATEX. Plochá, lehká LED čelovka. Optimální osvětlení díky nastavitelným úhlům paprsku, 3 úrovním světla a 3 volitelným tvarům paprsku. Odnímatelný LED modul pro použití jako stacionární / pracovní světlo. S protiskluzovým gumovým popruhem na přilbu (volitelně se dodává textilní páska).

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterií (3× AAA).

Technický popis

Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Ø hlavy	45 mm
Zóna ATEX	zóna 0
Zóna ATEX	Zóna 21
Dosah svícení	60 m
Označení výrobce	Vizion 2

Světelný tok	60 - 250 lm
Typ baterií	Micro, AAA
Barva pláště	žlutá
Počet obsažených baterií	3
Doba svícení	3,5 - 30 h
Hmotnost	113 g
Ochranná třída IP	IP 67
Chemické složení	Alkalicko-manganové
Nabíjecí	ne
Stmívatelné osvětlení	ne
Parametr zařízení	Vhodné pro oblast EX
Druh produktu	Čelovka

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081551 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081553 LR3
Lithium-kovové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081559 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081552 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081554 LR3