

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261108 20/16
GTIN	4045197655783
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	SVJBR/L 2020K16
Šroub pro podložku	269013 2
Velikost stopky	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1604..
Funkční šířka L ₄	25 mm
Délka hlavy L ₁	30 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Velikost destiček	16 mm
Podložka	269005 8
Celková délka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

Podložka Typ 8

269005 8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500