

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261108 25/16
GTIN	4045197653635
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost stopky	25 mm
Podložka	269005 8
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Šroub pro podložku	269013 2
Délka hlavy L <sub>1</sub>	33 mm
ISO kód držáku	SVJBR/L 2525M16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1604..
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Velikost destiček	16 mm
Celková délka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

### Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Podložka Typ 8

269005 8

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500