

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261109 25/16
GTIN	4045197653642
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost destiček	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Velikost stopky	25 mm
Šroub pro podložku	269013 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1604..
Délka hlavy L <sub>1</sub>	33 mm
Podložka	269005 8
ISO kód držáku	SVJBR/L 2525M16
Celková délka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

### Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2	269028 2
Podložka Typ 8	269005 8
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500