

HOLEX®
TCMT 16T308 Sada à 10 ks, Typ: HBX020

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	261030 HBX020
GTIN	4045197671264
Třída artiklu	22D

Popis

TCMT 16T308 Sada à 10 ks HBX020 Druh: HBX020

Lamač třísek: PM

 Hloubka řezu a_p : 0,1 - 3,75 mm

 Posuv f : 0,06 - 0,3 mm/ot,

 Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 300 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 300 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	PM
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,1 - 3,75 mm
Posuv f	0,06 - 0,3 mm/ot,
Druh	HBX020

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Soustružnický držák
Série	Vyvrtačací hlava
Série	Vyvrtačací tyč
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TCMT 16T308
Počet výměn/řezání	3
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální