

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261108 16/11
GTIN	4045197655769
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost stopky	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
Délka hlavy L ₁	21,5 mm
Funkční šířka L ₄	20 mm
ISO kód držáku	SVJBR/L 1616H11
Velikost destiček	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Celková délka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500