

Garant**Předpichovací vložka vnitřní pravá, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270370 5,2/1
GTIN	4045197467317
Třída artiklu	21I

Popis**Použití:**

Pro držáky břitů č. 270200 – 270204.
Stopka Ø d: 5 mm
Vzdálenost špice od kraje L₃: 2,45 mm
Maximální hloubka řezu t_{max}: 0,7 mm
hloubka rovného zápichu t: 0,3 mm

Technický popis

Vzdálenost špice od kraje L ₃	2,45 mm
Ø minimální D _{min}	5,2 mm
Maximální hloubka řezu t _{max}	0,7 mm
Stopka Ø d	5 mm
hloubka rovného zápichu t	0,3 mm
Délka vyložení L ₁	15 mm
Atribut názvu produktu	L ₁ = 15 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení