

Garant**45° fazetovací vložka vnější levá, L1 = 15 mm, Ø Dmin: 1 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270392 1
GTIN	4045197588722
Třída artiklu	21I

Popis

Použití:

Pro držáky břitů č. 270200 – 270204.

Stopka Ø d: 4 mm

Vzdálenost špice od kraje L₃: 0,5 mmMaximální hloubka řezu t_{max}: 3,5 mm

Rádus R: 0,2 mm

Technický popis

Vzdálenost špice od kraje L ₃	0,5 mm
Maximální hloubka řezu t _{max}	3,5 mm
Ø minimální D _{min}	1 mm
Stopka Ø d	4 mm
Rádus R	0,2 mm
Délka vyložení L ₁	15 mm
Atribut názvu produktu	L ₁ = 15 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení