

**Garant****Předpichovací vložka vnitřní pravá, L1 = 20 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270372 5,2/1
GTIN	4045197467324
Třída artiklu	21I

**Popis****Použití:**

Pro držáky břitů č. 270200 – 270204.

Stopka Ø d: 5 mm

Vzdálenost špice od kraje L<sub>3</sub>: 2,45 mmMaximální hloubka řezu t<sub>max</sub>: 0,7 mm

hloubka rovného zápichu t: 0,3 mm

**Technický popis**

Vzdálenost špice od kraje L <sub>3</sub>	2,45 mm
Stopka Ø d	5 mm
hloubka rovného zápichu t	0,3 mm
Maximální hloubka řezu t <sub>max</sub>	0,7 mm
Ø minimální D <sub>min</sub>	5,2 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	20 mm
Atribut názvu produktu	L <sub>1</sub> = 20 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení