

Garant**Závitožezná vložka plný profil 60° vnitřní levá, L₁ = 16 mm, Ø D_{min} / stoupání: 6,3/1 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270410 6,3/1
GTIN	4045197467621
Třída artiklu	211

Popis**Použití:**

Pro držáky břitů č. 270200 – 270204.

Druh závitu: MF

Druh závitu: MF

Toleranční třída: DIN 13 6H

Stopka Ø d: 6 mm

Vzdálenost špice od kraje L₃: 2,9 mm

Čelní vzdálenost závitových hrotů Y: 0,7 mm

Minimální přisuv h_{min}: 0,58 mm**Technický popis**

Stopka Ø d	6 mm
Toleranční třída	DIN 13 6H
Vzdálenost špice od kraje L ₃	2,9 mm
Čelní vzdálenost závitových hrotů Y	0,7 mm
Minimální přisuv h _{min}	0,58 mm
Ø minimální D _{min}	6,3 mm
Délka vyložení L ₁	16 mm
Atribut názvu produktu	L ₁ = 16 mm
Vrcholový úhel	60 stupeň
Druh závitu	M

Druh závitu	M-LH
Druh závitu	MF-LH
Druh závitu	MF
Druh produktu	Závitořezná vložka