

Garant

**Závitožezná vložka plný profil 60° vnitřní levá, L1 = 16 mm, Ø Dmin /
stoupání: 6,5/1,25 mm**

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 270410 6,5/1,25 |
| GTIN | 4045197467638 |
| Třída artiklu | 211 |

Popis**Použití:**

Pro držáky břitů č. 270200 – 270204.

Druh závitu: MF

Druh závitu: MF

Toleranční třída: DIN 13 6H

Stopka Ø d: 6 mm

Vzdálenost špice od kraje L₃: 2,9 mm

Čelní vzdálenost závitových hrotů Y: 0,9 mm

Minimální přířuv h_{min}: 0,72 mm

Technický popis

| | |
|--|------------------------|
| Vzdálenost špice od kraje L ₃ | 2,9 mm |
| Ø minimální D _{min} | 6,5 mm |
| Minimální přířuv h _{min} | 0,72 mm |
| Stopka Ø d | 6 mm |
| Toleranční třída | DIN 13 6H |
| Čelní vzdálenost závitových hrotů Y | 0,9 mm |
| Délka vyložení L ₁ | 16 mm |
| Atribut názvu produktu | L ₁ = 16 mm |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Druh závitu | M |

| | |
|---------------|--------------------|
| Druh závitu | M-LH |
| Druh závitu | MF-LH |
| Druh závitu | MF |
| Druh produktu | Závitořezná vložka |