

**Garant****Předpichovací vložka vnitřní levá, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	270380 5,2/1
GTIN	4045197467355
Třída artiklu	211

## Popis

**Použití:**

Pro držáky břitů č. 270200 – 270204.  
Stopka Ø d: 5 mm  
Vzdálenost špice od kraje L<sub>3</sub>: 2,45 mm  
Maximální hloubka řezu t<sub>max</sub>: 0,7 mm  
hloubka rovného zápichu t: 0,3 mm

## Technický popis

Ø minimální D <sub>min</sub>	5,2 mm
Maximální hloubka řezu t <sub>max</sub>	0,7 mm
Vzdálenost špice od kraje L <sub>3</sub>	2,45 mm
Stopka Ø d	5 mm
hloubka rovného zápichu t	0,3 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	15 mm
Atribut názvu produktu	L <sub>1</sub> = 15 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení