

**Garant****45° soustružnická a fazetovací vložka vnitřní levá, L<sub>1</sub> = 15 mm, Ø D<sub>min</sub>: 4,2 mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 270398 4,2    |
| GTIN           | 4045197588760 |
| Třída artiklu  | 21I           |

**Popis****Použití:**

Pro držáky břitů č. 270200 – 270204.

Stopka Ø d: 4 mm

Vzdálenost špice od kraje L<sub>3</sub>: 1,95 mmMaximální hloubka řezu t<sub>max</sub>: 0,75 mm

Rádus R: 0,2 mm

**Technický popis**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Vzdálenost špice od kraje L <sub>3</sub> | 1,95 mm                      |
| Maximální hloubka řezu t <sub>max</sub>  | 0,75 mm                      |
| Ø minimální D <sub>min</sub>             | 4,2 mm                       |
| Stopka Ø d                               | 4 mm                         |
| Délka vyložení L <sub>1</sub>            | 15 mm                        |
| Rádus R                                  | 0,2 mm                       |
| Atribut názvu produktu                   | L <sub>1</sub> = 15 mm       |
| Druh produktu                            | Řezná vložka pro soustružení |