

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261131 16/11
GTIN	4045197656117
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Délka hlavy L ₁	16,5 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	21 mm
Středové přesazení L ₃	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
ISO kód držáku	A16Q SVQBR/L11
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L ₂	15,5 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtačací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500