

**Garant**

**Závitožezná vložka plný profil 60° vnitřní levá, L<sub>1</sub> = 16 mm, Ø D<sub>min</sub> / stoupání: 4,6/0,75 mm**


**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270410 4,6/0,75
GTIN	4045197467584
Třída artiklu	21I

**Popis**
**Použití:**

Pro držáky břitů č. 270200 – 270204.

Druh závitu: MF

Druh závitu: MF

Toleranční třída: DIN 13 6H

Stopka Ø d: 5 mm

Vzdálenost špice od kraje L<sub>3</sub>: 1,7 mm

Čelní vzdálenost závitových hrotů Y: 0,6 mm

Minimální přísuv h<sub>min</sub>: 0,43 mm

**Technický popis**

Ø minimální D <sub>min</sub>	4,6 mm
Čelní vzdálenost závitových hrotů Y	0,6 mm
Toleranční třída	DIN 13 6H
Minimální přísuv h <sub>min</sub>	0,43 mm
Vzdálenost špice od kraje L <sub>3</sub>	1,7 mm
Stopka Ø d	5 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	16 mm
Atribut názvu produktu	L <sub>1</sub> = 16 mm
Vrcholový úhel	60 stupeň
Druh závitu	M

Druh závitu	M-LH
Druh závitu	MF-LH
Druh závitu	MF
Druh produktu	Závitořezná vložka