

Garant**Soustružnický držák eco, pravý, Šířka stopky b: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273840 20
GTIN	4045197517371
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Systémový soustružnický držák GARANT eco s vnitřním přívodem chladicího média ke břitě.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273880; 273886 und 273890.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Upozornění:

Přívod chladicí kapaliny možný pouze ve spojení se systémovým upnutím GARANT eco č. **317900 – 319886** a s držáky břitů GARANT č. **273880 – 273891**. V závislosti na upínacích podmínkách a materiálu snižte technologické hodnoty o 30 až 50 %.

Vnitřní chlazení: ano

Celková délka L: 84 mm

L₂: 22,5 mm

Šroub: 279815 9

Technický popis

Šířka stopky b	20 mm
L ₂	22,5 mm
Šroub	279815 9
Celková délka L	84 mm
Řada	Eco
Způsob použití	pravý

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínací šroub Typ 9	279815 9
Upínací šroub	279910