

Garant**Držák destiček eco konvexní pro čelní zapichování, levý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 33/50mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273887 33/50 |
| GTIN | 4045197516558 |
| Třída artiklu | 21W |

Popis**Použití:**

Ve spojení s upínacími držáky GARANT eco č. **273840 – 273851**.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.

Vnitřní chlazení: ano

Šířka zápichu w : 3 mm

Maximální hloubka řezu t_{max} : 13 mm

Upínací šroub: 279815 9

Technický popis

| | |
|----------------------------------|----------|
| Maximální hloubka řezu t_{max} | 13 mm |
| Maximální Ø 1. zápichu D_2 | 50 mm |
| Minimální Ø 1. zápichu D_1 | 33 mm |
| Řada | Eco |
| Upínací šroub | 279815 9 |
| Způsob použití | levý |
| Vnitřní chlazení | ano |

| | |
|-----------------|---------------|
| Šířka zápichu w | 3 mm |
| Druh produktu | Nožové držáky |

Příslušenství

| | |
|---------------------|----------|
| Upínací šroub Typ 9 | 279815 9 |
| Upínací šroub | 279910 |