

Garant**Vyvrtávací tyč eco, levý, Ø DS: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273851 25
GTIN	4045197517517
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Systémový soustružnický držák GARANT eco s vnitřním přívodem chladicího média ke břitě.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273887.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Upozornění:

Přívod chladicí kapaliny možný pouze ve spojení se systémovým upnutím GARANT eco č. **317900 – 319886** a s držáky břitů GARANT č. **273880 – 273891**. V závislosti na upínacích podmínkách a materiálu snižte technologické hodnoty o 30 až 50 %.

Vnitřní chlazení: ano

Ø stopky D_s: 25 mm

Středové přesazení L₃: 15 mm

Celková délka L: 200 mm

Šroub: 279815 9

Technický popis

Středové přesazení L ₃	15 mm
Šroub	279815 9
Celková délka L	200 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Řada	Eco
Způsob použití	levý

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Upínací šroub	279910
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Upínací šroub Typ 9	279815 9