

Garant**Vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění 50 kusů, HB7020-2,
Velikost: 110404****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2429 110404
GTIN	4067263092827
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110404
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Řezný materiál	TK
Rohový radius	0,4 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 mm/min
Obsah	250752 HB7020-2
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2429 110404
