

Garant

Vyměnitelná břitová destička VBMT na dokončovací práce 30 kusů, HB7140-2, Velikost: 160408



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3554 160408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min
Obsah	261154 HB7140-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160408
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,5 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Povlak	S povlakem
Rohový radius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	M

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3554 160408