

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička SNMG na střední obrábění, 30 ks, HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3914 120408
GTIN	4067263093237
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Obsah	251267 HBT020
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 mm/min
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,8 - 5 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PR

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3914 120408