

Garant

Vyměnitelná břitová destička VCMT na dokončovací práce 30 kusů, HB7035-2, Velikost: 160404



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2866 160404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	261372 HB7035-2
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový radius	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160404
Tolerance	M
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,5 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2866 160404