

Garant**Vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění 50 kusů, HB7020-2,
Velikost: 110408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2429 110408
GTIN	4067263092841
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 mm/min
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110408
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
Počet výměn/řezání	4
Obsah	250754 HB7020-2
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Rohový radius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2429 110408
