

Garant**Vyměnitelná břitová destička VBMT na dokončovací práce 50 ks, HB7120-1,
Velikost: 160408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3555 160408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Počet kusů	50
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160408
Rohový radius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Obsah	261154 HB7120-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M

Technický list

Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3555 160408