

Garant

**Vyměnitelná břitová destička WNMG na střední obrábění 30 kusů, HB7120-1,
Velikost: 060404**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2982 060404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 mm/min
Počet výměn/řezání	6
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060404
Rohový radius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	M
Počet kusů	30
Obsah	252062 HB7120-1

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2982 060404