Technický list

Garant

Vyměnitelná břitová destička WNMG na střední obrábění 30 kusů, HB7120-1, Velikost: 080404

Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2982 080404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p\,min}$	0,25 mm
Obsah	252068 HB7120-1
Rohový rádius	0,4 mm
Tolerance	M
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Počet výměn/řezání	6
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Řezný materiál	TK
Počet kusů	30
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 mm/min
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm

Hloubka řezu $a_{p\,max}$	2,75 mm
Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2982 080404