

Garant**Vyměnitelná břitová destička VBMT na dokončovací práce 50 ks, HB7140-2,
Velikost: 110304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3557 110304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Obsah	261144 HB7140-2
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet kusů	50
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Povlak	S povlakem
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min
Řezný materiál	TK
Rohový radius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304

Technický list

Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3557 110304