

Garant**Vyměnitelná břitová destička VBMT na dokončovací práce 50 ks, HB7140-2,
Velikost: 160402****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3557 160402
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160402
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet kusů	50
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Povlak	S povlakem
Obsah	261150 HB7140-2
Rohový radius	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3557 160402