

Garant**Vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění 50 kusů, HB7020-2,
Velikost: 150612****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2429 150612
GTIN	4067263092902
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150612
Počet výměn/řezání	4
Obsah	250764 HB7020-2
Rohový rádius	1,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,75 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2429 150612
