

Garant

**Vyměnitelná břitová destička WNMG na střední obrábění 30 kusů, HB7120-1,
Velikost: 080412**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2982 080412
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	6
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 mm/min
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Obsah	252072 HB7120-1
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
Počet kusů	30

Technický list

Rohový rádius	1,2 mm
Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2982 080412