

Garant**Vyměnitelná břitová destička VCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7035-2,
Velikost: 160408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2869 160408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet kusů	50
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Obsah	261374 HB7035-2
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160408

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 mm/min
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2869 160408