

Garant**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička DNMG na hrubování, 30 ks, HB7020-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2433 150608
GTIN	4067263092995
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 360 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	4
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,75 mm
Řezný materiál	TK
Obsah	250862 HB7020-2
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2433 150608
