

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCMT na dokončovací práce 30 kusů, HB7010-2,
Velikost: 09T308****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2800 09T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Obsah	260060 HB7010-2
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Počet kusů	30

Technický list

Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2800 09T308