

Garant

Vyměnitelná břitová destička VCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7035-2, Velikost: 110304



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2872 110304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110304
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Obsah	261454 HB7035-2
Tolerance	M
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 290 mm/min
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2872 110304