

Garant

**Vyměnitelná břitová destička WNMG na střední obrábění 50 ks, HB7120-1,
Velikost: 060408**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2985 060408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm
Počet kusů	50
Obsah	252064 HB7120-1
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 mm/min
Počet výměn/řezání	6
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060408
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Tolerance	M

Technický list

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2985 060408