

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička WNMG na střední obrábění, 30 ks, HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3928 060404
GTIN	4067263093633
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,8 - 5 mm
Povlak	TiCN
Počet výměn/řezání	6
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Obsah	252092 HBT020
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060404
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PM

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3928 060404