

Garant**Vyměnitelná břitová destička VCMT na střední obrábění 50 ks, HB7010-2,
Velikost: 160408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2873 160408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
Počet kusů	50
Obsah	261459 HB7010-2
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Tolerance	M
Počet výměn/řezání	2

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160408
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2873 160408