

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička WNMG na střední obrábění, 30 ks, HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3928 080404
GTIN	4067263093671
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Povlak	TiCN
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 mm/min
Počet výměn/řezání	6
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Rohový radius	0,4 mm
Obsah	252094 HBT020
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,8 - 5 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PM

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3928 080404