

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CNMG na dokončovací práce, 30 ks, HB7035-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2402 09T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Rohový radius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	4
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Obsah	250052 HB7035-2
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 350 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T308
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2402 09T308
