

Garant**Vyměnitelná břitová destička KNUX na střední obrábění 50 ks, HB7020-2,
Velikost: 160410L****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2439 160410L
GTIN	4067263094623
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	4 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,65 mm
Obsah	251038 HB7020-2
Hlavní způsob použití	P
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2439 160410L
