

**Garant****Vyměnitelná břitová destička VBMT na střední obrábění 50 ks, HB7140-2,  
Velikost: 160404****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG3563 160404 |
| GTIN           | 4067263092278 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Technický popis**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Hlavní způsob použití                | M               |
| Hloubka řezu $a_{p \max}$            | 2,5 mm          |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VBMT 160404     |
| Obsah                                | 261232 HB7140-2 |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování     |
| Tolerance                            | M               |
| Počet výměn/řezání                   | 2               |
| Rohový radius                        | 0,4 mm          |
| Počet kusů                           | 50              |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 60 - 200 mm/min |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,5 - 2,5 mm    |
| Hloubka řezu $a_{p \min}$            | 0,25 mm         |
| Povlak                               | S povlakem      |

## Technický list

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Řezný materiál | TK                                              |
| Posuv f        | 0,1 - 0,4 mm/ot,                                |
| Řezný materiál | HB7140-2                                        |
| Podmínky řezu  | silně přerušovaný                               |
| Lamač třísek   | VM                                              |
| Druh produktu  | Vyměnitelná břitová<br>destička pro soustružení |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3563 160404