

Garant

Vyměnitelná břitová destička WNMG na hrubování 50 ks, HB7140-2, Velikost: 080412



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2997 080412
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	252210 HB7140-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 170 mm/min
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Rohový rádius	1,2 mm
Hlavní způsob použití	M
Počet kusů	50
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412
Počet výměn/řezání	6

Technický list

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,8 mm
Povlak	S povlakem
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2997 080412