

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7020-2,
Velikost: 09T302****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2805 09T302
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 400 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Rohový radius	0,2 mm
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Obsah	260056 HB7020-2
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm

Technický list

Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2805 09T302