

Garant**Vyměnitelná břitová destička VCMT na dokončovací práce 30 kusů,
HB7120-1, Velikost: 160404****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3564 160404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	261372 HB7120-1
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerance	M
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160404
Počet výměn/řezání	2

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3564 160404