

Garant

Vyměnitelná břitová destička CCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7020-2, Velikost: 120408



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2805 120408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120408
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Obsah	260066 HB7020-2
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 400 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm

Technický list

Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2805 120408